

SIRIUS

Motor-Fernantrieb

Motor Remote-Controlled Mechanism

Bloc de commande á distance pour moteur

Accionamiento motorizado a distancia

Azionamento a distanza del motore

Operação de telecomando de motor

3RV1936-3A

3RV1946-3A



IEC/EN 60947-5-1

Montageanleitung/Assembly Instructions

Bestell-Nr./Order No.: 3ZX1012-0RV30-3AA1

	⚠️ WARNUNG Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.	⚠️ WARNING HAZARDOUS VOLTAGE. Can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.	⚠️ ATTENTION Tension dangereuse ! Risque d'électrocution et de brûlure. Isoler cet appareil du réseau avant d'y intervenir pour travaux.
	⚠️ ADVERTENCIA ¡Tensión peligrosa! Puede causar choque eléctrico y quemaduras. Desconectar la alimentación antes de efectuar trabajo alguno en este equipo.	⚠️ ATTENZIONE Tensione elettrica pericolosa! Rischio di shock elettrico e ustioni. Prima di eseguire qualsiasi tipo di lavoro, assicurarsi che l'apparecchio e l'impianto siano scollegati.	⚠️ AVISO Tensão elétrica perigosa! Pode causar um choque elétrico e queimaduras. Antes de iniciar os trabalhos, desligue a tensão da unidade e do aparelho.

Eine sichere Gerätefunktion ist nur mit zertifizierten Komponenten gewährleistet.


Reliable functioning of the equipment is only ensured with certified components.



Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est garanti qu'avec des composants certifiés.

El funcionamiento seguro del aparato sólo está garantizado con componentes certificados.


Il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura viene garantito soltanto con componenti certificati.


O funcionamento seguro do aparelho apenas pode ser garantido se forem utilizados os componentes certificados.









Bei Verwendung als NOT-AUS, Einschalten von Hand nicht zulässig!
 If used as EMERGENCY STOP switch, manual closing not permissible!
 En utilisation comme ARRÊT D'URGENCE, la fermeture manuelle n'est pas permise!
 Si se utiliza como interruptor de Paro de Emergencia no se permite cerrarlo de forma manual!
 Nell'impiego come Arresto di emergenza, non è ammessa l'inserzione manuale!
 Não é permitida a ativação manual se for utilizado com Desativação de Emergência!








	U_c
 Ø 3... 3,6 mm / PZ2	0,5 Nm 7 to 10.3 lb-in
	0,5 ... 2,5 mm ²
	0,5 ... 2,5 mm ²
AWG	28 to 14



Schalhäufigkeit: max. 25 1/h
 Switching frequency: max. 25 1/h
 Fréquence de commutation : max. 25 1/h
 Frequencia de manobra: max. 25 1/h
 Frequenza di commutazione: max. 25/h
 Frequência de atuação: máx. 25/h



a) 3RV19 36-3APO 211 mm
 3RV19 46-3APO 236 mm

Technical Assistance: Telephone: +49 (0) 9131-7-43833 (8⁰⁰ - 17⁰⁰ CET)
 E-mail: technical-assistance@siemens.com
 Internet: www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance

Technical Support: Telephone: +49 (0) 180 50 50 222

Fax: +49 (0) 9131-7-42899