

# Zubehör Kommunikation

Erzeugnisbeschreibung

Varianten

Bestell-Nr.

## Glas-LWL-Duplex-Außenkabel

2 Break-Out Einzelelemente  
 Fasertyp Glas 62.5/125 µm  
 Halogenfrei und flammwidrig  
 Nichtmetallischer Nagetierschutz  
 Außenmaße D = 9,2 mm, SW  
 Innenmaße D = 2,5 mm, orange  
 für Innen- und Außenverlegung  
 (Meterware L46900-G2-J1,  
 AT-VHBH 2G 62.5/125 3.2B200/0.9 F500)

### Stecker

ohne  
 Einseitig mit FSMA-Stecker vorkonfektioniert  
 Beidseitig mit FSMA-Stecker vorkonfektioniert  
 Beidseitig mit ST-Stecker vorkonfektioniert  
 Eine Seite mit FSMA-Stecker,  
 andere Seite mit ST-Stecker vorkonfektioniert

### 100-Meter-Längen

Länge 0 m +  
 Länge 100 m +  
 Länge 200 m +  
 Länge 300 m +  
 Länge 400 m +  
 Länge 500 m +  
 Länge 600 m +  
 Länge 700 m +  
 Länge 800 m +  
 Länge 900 m +

### 10-Meter-Längen

Länge 0 m +  
 Länge 10 m +  
 Länge 20 m +  
 Länge 30 m +  
 Länge 40 m +  
 Länge 50 m +  
 Länge 60 m +  
 Länge 70 m +  
 Länge 80 m +  
 Länge 90 m +

### 1000-Meter-Längen

Länge 0 m  
 Länge 1000 m  
 Länge 2000 m

6XV8100-0BD□<sup>11</sup>1□<sup>13 14</sup>□<sup>16</sup>A□

0  
1  
2  
4  
5

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9<sup>1)</sup>

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
J  
K

0  
1  
2

### Längenselektion:

bis 490 m ist die Stufung 10 m  
 ab 500 m ist die Stufung 50 m  
 Zwischenlängen auf Anfrage  
 beim Lieferant

1) Achtung: Für diese Ausführung muss die Bestell-Nr. mit der Kurzangabe „N1A“ ergänzt werden.

# Zubehör Kommunikation

Erzeugnisbeschreibung

Varianten

Bestell-Nr.

## Glas-LWL-Duplex-Innenkabel

2 Break-Out Einzelelemente  
 Fasertyp Glas 62.5/125 µm  
 Halogenfrei und flammwidrig  
 Außenmaße D = 3,9 x 6,8 mm, orange  
 Innenmaße D = 2,8 mm rot und grün  
 für Innenverlegung  
 (Meterware L46910-M2-H52,  
 I-VHH 2 x 1G 62.5/125 3.2B200/0.9 F500)

### Stecker

ohne  
 Einseitig mit FSMA-Stecker vorkonfektioniert  
 Beidseitig mit FSMA-Stecker vorkonfektioniert  
 Beidseitig mit ST-Stecker vorkonfektioniert  
 Eine Seite mit FSMA-Stecker,  
 andere Seite mit ST-Stecker konfektioniert

### 100-Meter-Längen

Länge 0 m +  
 Länge 100 m +  
 Länge 200 m +  
 Länge 300 m +  
 Länge 400 m +  
 Länge 500 m +  
 Länge 600 m +  
 Länge 700 m +  
 Länge 800 m +  
 Länge 900 m +

### 10-Meter-Längen

Länge 0 m +  
 Länge 10 m +  
 Länge 20 m +  
 Länge 30 m +  
 Länge 40 m +  
 Länge 50 m +  
 Länge 60 m +  
 Länge 70 m +  
 Länge 80 m +  
 Länge 90 m +

### 1-Meter-Längen

Länge 0 m +  
 Länge 1 m +  
 Länge 2 m +  
 Länge 3 m +  
 Länge 4 m +  
 Länge 5 m +  
 Länge 6 m +  
 Länge 7 m +  
 Länge 8 m +  
 Länge 9 m +

6XV8100-0BE□□□□0

11 12 13 14 15 16

0 1  
 1 1  
 2 1  
 4 1  
 5 1

0  
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9 <sup>1)</sup>

A  
 B  
 C  
 D  
 E  
 F  
 G  
 H  
 J  
 K

A  
 B  
 C  
 D  
 E  
 F  
 G  
 H  
 J  
 K

### Längenselektion:

bis 49 m ist die Stufung 1 m  
 ab 50 m ist die Stufung 10 m  
 Zwischenlängen auf Anfrage  
 beim Lieferant

1) Achtung: Für diese Ausführung muss die Bestell-Nr. mit der Kurzangabe „N1A“ ergänzt werden.

Erzeugnisbeschreibung

Varianten

Bestell-Nr.

## Glas-LWL-Duplex-Außenkabel für MTRJ-Stecker

2 Break-Out Einzelelemente  
 Fasertyp Glas 62.5/125 µm  
 Halogenfrei und flammwidrig  
 Nichtmetallischer Nagetierschutz  
 Außenmaße D = 8,3 mm, sw  
 Innenmaße D = 1,8 mm, orange  
 für Innen- und Außenverlegung  
 (Meterware L46900-M2-K1,  
 AT-VHBH 2G62.5/125)

### Stecker

1. Seite mit MTRJ-,  
 2. Seite mit ST-Stecker, konfektioniert  
 Beidseitig mit MTRJ-Stecker vorkonfektioniert

### 100-Meter-Längen

Länge 0 m +  
 Länge 100 m +  
 Länge 200 m +  
 Länge 300 m +  
 Länge 400 m +  
 Länge 500 m +  
 Länge 600 m +  
 Länge 700 m +  
 Länge 800 m +  
 Länge 900 m +

### 10-Meter-Längen

Länge 0 m +  
 Länge 10 m +  
 Länge 20 m +  
 Länge 30 m +  
 Länge 40 m +  
 Länge 50 m +  
 Länge 60 m +  
 Länge 70 m +  
 Länge 80 m +  
 Länge 90 m +

### 1000-Meter-Längen

Länge 0 m +  
 Länge 1000 m +  
 Länge 2000 m +

6XV8100-0BF□<sup>11</sup>1□<sup>13 14</sup>□<sup>16</sup>A□

2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9<sup>1)</sup>

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

0

1

2

### Längenselektion:

bis 490 m ist die Stufung 10 m  
 ab 500 m ist die Stufung 50 m  
 Zwischenlängen auf Anfrage  
 beim Lieferant

1) Achtung: Für diese Ausführung muss die Bestell-Nr. mit der Kurzangabe „N1A“ ergänzt werden.

Erzeugnisbeschreibung

Varianten

Bestell-Nr.

## Glas-LWL-Duplex-Innenkabel für MTRJ-Stecker

2 Break-Out Einzelelemente  
 Fasertyp Glas 62.5/125 µm  
 Halogenfrei und flammwidrig  
 Außenmaße D = 2,8 x 4,5 mm, orange  
 Innenmaße D = 1,7 mm, orange,  
 ziffernbedruckt  
 für Innenverlegung  
 (Meterware L46910-M2-H55,  
 I-VHH 2 x 1G62.5/125

### Stecker

1. Seite mit MTRJ-,  
 2. Seite mit ST-Stecker, konfektioniert  
 Beidseitig mit MTRJ-Stecker vorkonfektioniert

### 100-Meter-Längen

Länge 0 m +  
 Länge 100 m +  
 Länge 200 m +  
 Länge 300 m +  
 Länge 400 m +  
 Länge 500 m +  
 Länge 600 m +  
 Länge 700 m +  
 Länge 800 m +  
 Länge 900 m +

### 10-Meter-Längen

Länge 0 m +  
 Länge 10 m +  
 Länge 20 m +  
 Länge 30 m +  
 Länge 40 m +  
 Länge 50 m +  
 Länge 60 m +  
 Länge 70 m +  
 Länge 80 m +  
 Länge 90 m +

### 1-Meter-Längen

Länge 0 m  
 Länge 1 m  
 Länge 2 m  
 Länge 3 m  
 Länge 4 m  
 Länge 5 m  
 Länge 6 m  
 Länge 7 m  
 Länge 8 m  
 Länge 9 m

6XV8100-0BG1-1-□□□0

11 13 14 15

↑ ↑ ↑ ↑

2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9<sup>1)</sup>

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

### Längenselektion:

bis 49 m ist die Stufung 1 m  
 ab 50 m ist die Stufung 10 m  
 Zwischenlängen auf Anfrage  
 beim Lieferant

1) Achtung: Für diese Ausführung muss die Bestell-Nr. mit der Kurzangabe „N1A“ ergänzt werden.