

Zum Schutzgerät
Port C/D (RS485)

Anschluss der Thermobox 7XV5662-7AD10 mit Verbindungskabel 7XV5103-7AAxx am Schutzgerät SIPROTEC 4 (RS485)

Stiftstecker Sub-D 9-pol. mit
Abschlusswiderstand 120 Ohm

xx = Länge
05 = 5 m
25 = 25 m
50 = 50 m

Litze
0,25 mm²

A = Pin 3 / rt

B = Pin 8 / bl

Hinweis:
Die RS485-Schnittstellen
und die Messeingänge haben
gleiches Bezugspotential

Aderendhülse
mit Kunststoffkragen
Kontakt 5mm lang

