

EG-Baumusterprüfbescheinigung


EC type examination certificate

CE-0085BR0021

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (2009/142/EG) <i>EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Siemens AG, I BT CPS HCS Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Produktart <i>product category</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Manostat for gas, air and flue gas (4107)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Adjustable pressure switch for gas burner and gas appliances, for combustible gases, air, combustion products and their mixtures
Modell <i>model</i>	VERSA PRO; VERSA GAS PLUS; VERSA AIR PLUS
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	supplement test: 10/087/4107/917 from 16.06.2010 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 1854 (01.07.2006)

Aktenzeichen 10-0300-GER
file number



13.07.2010, Rie C-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt/Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn
Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten: 250 V AC, 50-60 Hz, IP00
electrical data

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	, air, combustion products and their mixtures

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
VERSA GAS PLUS; VERSA AIR PLUS	maximum operating pressure: 483 mbar	
VERSA PRO	maximum operating pressure: 690 mbar	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
VERSA PRO	adjustable range: 0,7...3 mbar; 2...10 mbar; 5...50 mbar; 10...150 mbar; 100...500 mbar; ambient temperature range: -15...+60 °C
VERSA GAS PLUS	adjustable range: 1,2...10 mbar; 2,5...50 mbar; 12...110 mbar; 70...410 mbar; ambient temperature range: -15...+60 °C
VERSA AIR PLUS	adjustable range: 0,2...2 mbar; 0,7...3 mbar; 2,5...50 mbar; 10...110 mbar; ambient temperature range: -40...+60 °C

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

connection: 1/4" Rp ISO 7-1, optional screwed fastening with O-ring-sealing
 mounting position: horizontal or vertical