


**Fernbedienung SIPROTEC 4 Geräte mit 57,6 kB / 8N1 über INSYS Pocket zu INSYS Modem, Mini-Sternkoppler oder RS485-Bus mit DIGSI 4**

**Fernbedienung mit DIGSI 4**



**Zentrale Bedienung mit DIGSI 4**

**SIPROTEC 4 Geräte mit LWL-Schnittstelle 57,6kB /8N1 Telegrammlücke 1,0 Sekunden**

**Max. 31 SIPROTEC 4 Geräte mit RS485-Schnittstelle 57,6kB/8N1 Telegrammlücke 1,0 Sekunden**

**Max. 31 SIPROTEC 4 Geräte mit RS485-Schnittstelle 57,6kB 8N1 Telegrammlücke 1,0 Sekunden**